

Mahr**Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	422500 0-25
GTIN	4059192004248
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. Cu **suprafețe de măsurare din carbură lepuite cu precizie**. Tijă și nicovală din oțel inoxidabil. Etrierul și ghidajul tije nu sunt montate împreună, ci realizate dintr-o bucată. Buton de retragere rapidă a tije pentru măsurători repetate. Aducerea la punctul zero cu un șurub de reglare. Semne indicatoare de toleranță pentru măsurători valide / în afara limitelor. Cu protecție izolatoare pentru mâini. Levier pentru blocarea tije.

Igeltex:

Gradația în 1/1000 mm.

Buton de apăsare pentru retragerea tije.

Precizie:

Ceas comparator de precizie 1 μm – micrometru 2 μm.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie	±0,065 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Adâncimea locașului cadrului-potcoavă	16 mm
Citire ceas comparator de precizie	0,001 mm

Citire micrometru	0,01 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B9
Tip produs	Micrometru cu ceas comparator de precizie

Servicii

CalibrareMicrometru cu ceas comparator de precizie Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022100 25
---	-----------