

HOLEX**Echer plat pentru piese hexagonale, Lungimea tijei: 100X100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	455800 100X100
GTIN	4045197206091
Clasa articolului	42F

Descriere**Execuție:**

Execuție de precizie din oțel. Cu muchii și suprafețe plane rectificată cu precizie. Toleranțe la unghi bazate pe DIN 875/1.

Aplicație:

Pentru trasarea și verificarea precisă la 60° respectiv la 120°.

Descriere tehnică

Lungime fiecare braț	100 mm
Secțiune transversală a brațelor	20x5 mm
Standard	Normă de fabricație
Rectangularitate	bazate pe DIN 875/1
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Ambalaj	Husă
Calibrarea	F5
Tip produs	Echer hexagonal

Servicii

CalibrareEcher de centrare, ascuțit și îmbinat la colț
Lungimea maximă a brațului 300

025850 300