


Mahr**Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie cu ciocuri de măsurare,
Domeniu de măsurare: 80-130mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 424906 80-130 |
| GTIN | 4059192017767 |
| Clasa articolului | 43A |

Descriere**Execuție:**

Cu ciocuri de măsurare proeminente, din carbură. Pentru diametrul pieselor cu praguri (umeri) înguste, centrul roților, distanțe între arbori, distanțe între caneluri și lungime peste dinți WK pentru determinarea grosimii dinților la roțile dințate cu dantură dreaptă și înclinată.

Etrier din oțel, rezistent, forjat cu termoizolație. Nicovală și tija palpatoare mobilă din oțel inoxidabil, călit. Nicovală montată pe un resort și retractabilă prin intermediul unui levier ce permite introducerea piesei. Tija palpatoare mobilă, reglabilă pe întreaga plajă de măsurare cu o cremalieră și cu rolă filetată. Reglare prin calele etalon. Opritor de centrare ajustabil pentru reglarea la centrul piesei. **Forță de măsurare constantă** datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preț) cu tijă de fixare de 8 mm. De preferat ceasul comparator de precizie cod 434674 măr. 25/0,5 și măr. 50/1. **Abaterile de toleranța ale piesei de prelucrat sunt afișate în cifre, pe ceasul comparator.**

Livrare:

Fără ceas comparator de precizie, **inclusiv** cutie de lemn.

Accesorii opționale:

Etaloane de reglare, ceas comparator de precizie Cod 434674. Stativ din fontă, suport pentru ceas comparator de precizie pentru transmiterea directă a mișcării de măsurare, vârfuri de măsurare.

Descriere tehnică

| | |
|---|--|
| Măsurare a lungimii peste dinți de la modul m | 1 |
| Forță de măsurare | 9 N |
| Paralelismul plan al suprafețelor de măsurare | 3 μm |
| Suprafață de măsurare | 15×17 mm |
| Domeniu de măsurare | 80 - 130 mm |
| Cursa palpatorului de măsurare | 2,5 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tehnică de măsurare | analogic |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | L9 |
| Tip produs | Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie |

Servicii

| | |
|---|-----------|
| CalibrareCalibru-potcoavă reglabil Tip RL | 028730 RL |
|---|-----------|