

Mitutoyo**Micrometru digital tampon cu ieșire de date, Domeniu de măsurare (cursă): 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Citire directă și clară pe afișajul digital. Măsurare sigură și fără erori – fără vernier. Tijă de măsurat călită și rectificată, blocare cu șurub de strângere, limitator de cuplu de frecare.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru montarea pe mașini, aparate, dispozitive, instalații de măsurare etc. ca tampon reglabil micrometric.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497445.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	18 mm
Lungimea tijei de prindere	16 mm
Ø pivot	6,35 mm
Domeniu de măsurare (cursă)	0 - 25 mm
Clasă de protecție IP	IP 65

Lungimea totală	170 mm
Ø tijei de prindere	12 mm
Citire	0,001 mm
Eroare de toleranță	0,002 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	B3
Tip produs	Micrometru tampon

Servicii

Calibrare Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022280 25
Calibrare DAkkS Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022290 50

Accesorii

Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Emițător Tip S16E	498966 S16E
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2