

**Echer de centrare, Lungimea tijei: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	455000 180
GTIN	4045197685988
Clasa articolului	42F

Descriere**Execuție:**

Model de precizie din oțel cu gradație milimetrică pe șină. Suprafețele utile sunt rectificate fin, canturile brațelor sunt prelucrate cu precizie.

Aplicație:

Pentru trasarea centrelor discurilor și arborilor. Centrul se determină prin trasarea a 2 – 3 diagonale.

Descriere tehnică

Pentru Ø maxim arbore	270 mm
Gradație pe brațul de trasare	300 mm
Secțiune transversală a șinei	20×4,0 mm
Eroare de toleranță	0,3 minut sexagesimal
Lungimea tijei	180 mm
Standard	Normă de fabricație
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Calibrarea	F5

Tip produs

Echere de centrare

Servicii

CalibrareEcher de centrare, ascuțit și îmbinat la colț
Lungimea maximă a brațului 300

025850 300