

Mitutoyo**Micrometru digital de adâncime cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 0-150mm**

Date comandă

Numărul de comandă	425400 0-150
GTIN	4946368695846
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Afișare digitală clară (înălțime 7,5 mm) a valorilor măsurate, care permite citirea rapidă și fără erori. Citire suplimentară cu vernier.

Pinii de măsurare cu lungimi variabile cu increment de 25 mm pot fi schimbați pentru atingerea diferitelor adâncimi de măsurare. Tija este complet călită și rectificată. Talpa micrometrului din oțel călit cu suprafață de măsurare lepuită, micrometru cromat mat. Tambur micrometric cu linii de diviziune și cifre gravate clar, cu marcaj negru de contrast. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare încorporat.

Igeltext:

Tastă de memorare:

Prin apăsarea unui buton, rezultatul măsurătorii poate fi înregistrat (de ex. în cazul unei poziții de măsurare nefavorabile).

Punct zero / valoare absolută:

Aducerea la zero în orice poziție: la o nouă apăsare a butonului este afișată din nou valoarea absolută.

Tasta Preset:

Pentru ajustare la „zero”. Această reglare rămâne salvată chiar și după închiderea afișajului.

Livrare:

Pini de măsurare și 1 baterie cod 081560 Ref 357.

Accesorii opționale:

Cablul de date Cod 497445.

Descriere tehnică

Număr de ace de măsurare	6
Lungimea tălpilor	100 mm
Domeniul de măsurare	0 - 150 mm
Ø dornuri de măsurare	4 mm
Citire	0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S15
Tip produs	Micrometru de adâncime

Servicii

Calibrare Set de micrometre de adâncime Domeniul de măsurare 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------

Accesorii

Emitător Tip S16E	498966 S16E
Cablul de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Cablul de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2