

Mitutoyo**Micrometru digital de interior cu cioc de măsurare cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 5-30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	426850 5-30
GTIN	4946368696157
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Citare directă pe afișajul digital. Tijă călită, lepuită și rectificată complet. Ciocuri de măsurare armate cu carbură, rectificate și lepuite cu precizie. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Cu șurub de blocare.

Igeltext:

Presetare pentru o valoare inițială aleasă.

Repunere la zero în fiecare poziție fără ștergerea valorii absolute.

Cu tasta de memorare se poate înregistra rezultatul măsurătorii (de ex. în cazul unor poziții de măsurare nefavorabile).

Precizie:

Până la 30 mm: 5 μm / de la 30 mm: 6 μm.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497445, calibre-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	5 - 30 mm
Citare	0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357

Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B4
Tip produs	Micrometru de interior cu cioc de măsurare

Servicii

Calibrare Micrometru de interior cu cioc de măsurare Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022360 50
---	-----------

Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Emițător Tip S16E	498966 S16E
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1