



Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc, Domeniu de măsurare: 75-100mm



Date comandă

Numărul de comandă	423000 75-100
GTIN	4045197204035
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Cu discuri de măsurare cu suprafață mare, călite. Etrier forjat și lăcuit.

Model cu ax rotativ.

Aplicație:

Pentru măsurarea pasului dinților drepecți și elicoidali la roțile dințate începând de la modulul 0,8.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	75 - 100 mm
Ø pivot	8 mm
Ø discului de măsurare	20 mm
Paralelismul suprafețelor de măsurare	5 μ m
Pasul tijei	0,5 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 75 mm	421100 75
---	-----------