

HOLEX**Echer cu talpă pentru îmbinări la colț, Lungimea tijei: 120X80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	455400 120X80
GTIN	4045197206008
Clasa articolului	42F

Descriere**Execuție:**

Execuție din oțel. Cu muchii și suprafețe plane rectificată cu precizie.
Toleranțe la unghi bazate pe DIN 875/2.

Aplicație:

Pentru trasarea și verificarea precisă la 45° pentru îmbinări la colț de 90°

Descriere tehnică

Lungimea brațului scurt	80 mm
Secțiune transversală a brațelor	20x5 mm
Lungimea brațului lung	120 mm
Standard	Normă de fabricație
Rectangularitate	bazate pe DIN 875/2
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	F5
Tip produs	Unghi de îmbinare la colț

Servicii

CalibrareEcher de centrare, ascuțit și îmbinat la colț
Lungimea maximă a brațului 300

025850 300