

**Mitutoyo****Micrometru digital tampon cu ieșire de date, Domeniu de măsurare (cursă): 0-50mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Clasa articolului	44A

## Descriere

**Execuție:**

**Citire directă și clară pe afișajul digital. Măsurare sigură și fără erori – fără vernier.** Tijă de măsurat călită și rectificată, blocare cu șurub de strângere, limitator de cuplu de frecare.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe mașini, aparate, dispozitive, instalații de măsurare etc. ca tampon reglabil micrometric.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497100.

## Descriere tehnică

Lungimea tijei de prindere	14 mm
Ø pivot	11 mm
Lungimea totală	172 mm
Domeniu de măsurare (cursă)	0 - 50 mm
Ø tijei de prindere	18 mm
Ø tamburului micrometric	49 mm
Citire	0,001 mm
Eroare de toleranță	0,003 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	B3
Tip produs	Micrometru tampon

## Servicii

Calibrare Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022280 100
Calibrare DAkkSMicrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022290 50

## Accesorii

Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Emitător Tip S1	498966 S1
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2