

**Mitutoyo****Micrometru tampon, Domeniu de măsurare (cursă): 0-6,5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 426200 0-6,5  |
| GTIN               | 4946368020815 |
| Clasa articolului  | 44A           |

**Descriere****Execuție:**

Tijă călită complet și tambur micrometric cromat, antireflexie. **Tijă rotativă**, fără suprafață de contact din carbură, fără limitator de cuplu, **model foarte scurt, formă sferică**.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe mașini, aparate, dispozitive, instalații de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.

**Notă:**

Mărimi speciale disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Raza suprafeței de contact  | 3 mm                |
| Ø tamburului micrometric    | 9 mm                |
| Domeniu de măsurare (cursă) | 0 - 6,5 mm          |
| Ø pivot                     | 3,5 mm              |
| Lungimea tijei de prindere  | 6 mm                |
| Ø tijei de prindere         | 6 mm                |
| Lungimea totală             | 37 mm               |
| Citare                      | 0,01 mm             |
| Eroare de toleranță         | 0,002 mm            |
| Standard                    | Normă de fabricație |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm           |
| Tehnică de măsurare          | analogic          |
| Calibrarea                   | B3                |
| Tip produs                   | Micrometru tampon |

## Servicii

|   |           |
|---|-----------|
| Calibrare Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 25 mm       | 022280 25 |
| Calibrare DAkkS Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 50 mm | 022290 50 |