

Mahr**Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie, Domeniu de măsurare: 50-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	424900 50-100
GTIN	4059192017613
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Etrier din oțel, rezistent, forjat cu termoizolație. Nicovală și tija mobilă din oțel călit inoxidabil. Nicovală montată pe un resort și retractabilă prin intermediul unui levier ce permite introducerea piesei. Tija mobilă cu palpator, reglabilă pe întreaga plajă de măsurare cu o cremalieră șș cu rolă filetată. Reglare prin calele etalon. Opritor de centrare ajustabil pentru reglarea la centrul piesei. **Forță de măsurare constantă** datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preț) cu tijă de fixare de 8 mm. De preferat ceasul comparator de precizie Cod 434674 Ref. 25/0,5 și Ref. 50/1. **Abaterile de toleranța ale piesei sunt afișate în cifre, pe comparator.**

Cu suprafețe de măsurare din carbură. Pentru elemente cilindrice precum arbori, bolțuri și tije, pentru măsurarea grosimilor și a lungimilor.

Livrare:

Fără ceas comparator de precizie, **inclusiv** cutie de lemn.

Accesorii opționale:

Etaloane de reglare, ceas comparator de precizie Cod 434674. Stativ din fontă, suport pentru ceas comparator de precizie pentru transmiterea directă a mișcării de măsurare, vârfuri de măsurare.

Descriere tehnică

Paralelismul plan al suprafețelor de măsurare	2 μm
Ø suprafețe măsurare	10 mm
Planeitatea suprafețelor de măsurare	0,2 μm
Cursa palpatorului de măsurare	2,5 mm
Forță de măsurare	7,5 N
Domeniu de măsurare	50 - 100 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	L9
Tip produs	Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Servicii

Calibrare Calibru-potcoavă reglabil Tip RL	028730 RL
--	-----------