



Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc, Domeniu de măsurare: 125-150mm



Date comandă

Numărul de comandă	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Cu discuri de măsurare cu suprafață mare, călite. Etrier forjat și lăcuit.

Model cu ax rotativ.

Aplicație:

Pentru măsurarea pasului dinților drepecți și elicoidali la roțile dințate începând de la modulul 0,8.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Pasul tijei	0,5 mm
Ø discului de măsurare	30 mm
Ø pivot	8 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	125 - 150 mm
Paralelismul suprafețelor de măsurare	6 μm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022040 200
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022050 200