

Mitutoyo
Micrometru tampon, Domeniu de măsurare (cursă): 0-13mm

Date comandă

Numărul de comandă	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Clasa articolului	44A

Descriere
Execuție:

Tijă călită complet și tambur micrometric cromat, antireflexie. **Tijă rotativă**, fără suprafață de măsurare din carbură, fără limitator de cuplu, **model scurt**.

Aplicație:

Pentru montarea pe mașini, aparate, dispozitive, instalații de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.

Notă:

Mărimi speciale disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Ø pivot	5 mm
Ø tije de prindere	9,5 mm
Ø tamburului micrometric	13 mm
Lungimea tije de prindere	9,5 mm
Domeniu de măsurare (cursă)	0 - 13 mm
Lungimea totală	58,5 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,002 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analogic
Calibrarea	B3
Tip produs	Micrometru tampon

Servicii

Calibrare Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022280 25
Calibrare DAkkS Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022290 50