

**Garant****Grindă pentru fixare multiplă 120, Lungimea șinei: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	360110 300
GTIN	4045197555403
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:**

- Toate suprafețele de fixare rectificat, precizie de poziționare 0,03 mm.
- Grinda și elementele de fixare sunt tratate termic.
- Structură compactă modulară, forță mare de strângere de până la 40 kN, moment de strângere maxim 50 Nm.
- Șablon de găurire pentru sistem de prindere cu punct zero GARANT ZeroClamp (măsură fixă 200 mm) tipizat, respectiv pe plăcile de strângere / tip grilaj sau prin intermediul bridelor de strângere fără trepte.
- Partea de ghidare pe suprafața grinzii de bază permite repetarea rapidă a poziționării elementelor de strângere în dantura grinzii de susținere.
- Măsurile fixe variabile posibile datorită conectorului în cruce.
- Este posibilă fixarea convențională și prin gripare.
- Gama de prindere poate fi extinsă separat.
- Strângere simplă cu cheia dinamometrică.

**Aplicație:**

- Pentru prelucrarea pe mașini tip CNC în 5 axe.
- Ca soluție economică la utilizare cu sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp sau pe sisteme de paletizare, respectiv de automatizare sau direct pe masa mașinii respectiv pe turnuri de fixare.

**Accesorii opționale:**

Pentru variante de elemente de strângere, riglă magnetică, opritor pentru piesele de prelucrat, consultați Cod360112 până la 360129. Chei dinamometrice consultați Cod656050 Ref.60, bolțuri de pretensionare Cod360025 Ref.18M16, gheară de strângere Cod 360127.

**Descriere tehnică**

Lățime B	120 mm
Lungimea șinei	300 mm
Înălțime H	60 mm
Lungime L	300 mm
Tip produs	Grindă pentru fixare

## Accesorii

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16	360025 18M16
Set de gheare de strângere 6 buc.	360127
Bac de bază Tip F	360119 F
Bac fix Lățimea bacurilor 120 mm	360116 120
Element de prindere Tip GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 60 Nm	656050 60
Bac moale din aluminiu Lățimea bacurilor 120 mm	360122 120
Bac de protecție placat cu carbură Lățimea bacurilor 120 mm	360124 120
Bac de bază Tip P	360119 P
Bac prin tragere Lățimea bacurilor 120 mm	360114 120
Bac de fixare paralel Lățimea bacurilor 120 mm	360115 120
Element de prindere Tip GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Bac detașabil Material STAHL	360162 STAHL