



Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm



Date comandă

Numărul de comandă	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Cu palpator sferic pentru măsurarea grosimii pereților țevilor și altor elemente curbate. Tijă de măsurare cu suprafețe de măsurare din carbură, palpator sferic călit, cu \varnothing 8mm. Cu protecție izolatoare pentru mâini, cu levier de blocare și limitator de forță.

Descriere tehnică

Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
\varnothing pivot	6,5 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B1
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022010 100

CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm

022000 25