

**Mahr****Calibru-potcoavă cu mâner Marameter S, Domeniu de măsurare: 100-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă 424910 100-150

GTIN 4059192017842

Clasa articolului 43A

**Descriere****Execuție:**

Etrier rezistent, rigid, cu mâner. Nicovală și tija palpatoare mobilă din oțel inoxidabil, călit.

**Suprafețe de măsurare armate cu carbură și teșite în față pentru inserare ușoară.** Pentru măsurarea marginilor de centrare proeminente înguste și ieșite din consolă pe lățimea etrierului. Reglare prin calele etalon. Opritor de centrare pentru reglarea la centrul piesei.**Precizie de măsurare ridicată.** Greutatea dispozitivului se sprijină în timpul măsurătorii pe palpatorul fix și nu influențează rezultatul măsurătorii.**Forță de măsurare constantă** datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preț) cu tijă de fixare de 8 mm. Se preferă indicatorul fin cod 434674.**Abaterile de toleranța ale piesei de prelucrat sunt afișate în cifre, pe ceasul comparator.**

Etrierul proeminent lateral oferă protecție contra șocurilor la măsurare și la așezare.

**Igeltext:**

Tija reglabilă a șurubului micrometric.

Opritor de centrare reglabil.

Nicovală cu redirectionare pe ceasul comparator de precizie.

**Aplicație:**

Pentru măsurarea pieselor cilindrice de orice tip. Ca dispozitiv de măsurare rapidă direct pe mașina-unealtă și la controlul produsului finit.

**Livrare:**

**Fără** ceas comparator de precizie, **inclusiv** cutie de lemn.

**Accesorii opționale:**

Etaloane de reglare, cale plan-paralele, discuri de măsurare, ceasuri comparatoare de precizie  
Cod 434674.

**Notă:**

Interval de măsurare de până la 500 mm disponibil la cerere.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	100 - 150 mm
Ø suprafețe măsurare	22 mm
Paralelismul plan al suprafețelor de măsurare	3 $\mu$ m
Planeitatea suprafețelor de măsurare	0,5 $\mu$ m
Forță de măsurare	15 N
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	L9
Tip produs	Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

**Servicii**

CalibrareCalibru-potcoavă reglabil Tip RL	028730 RL
---	-----------