

Mitutoyo**Set de micrometre de interior, Domeniu de măsurare: 50-300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	427500 50-300
GTIN	4946368438337
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Un micrometru de bază 50 – 63 mm și diferite prelungitoare. **Pe capul micrometric standard se pot înșuruba, conform intervalului de măsurare dorit, unul sau mai multe prelungitoare.** Prelungitoarele sunt formate din cale - etalon cilindrice.

Igeltext:

Capac de protejare a filetului

Prelungire 13 mm

Prelungire 25 mm

Cap micrometric standard 50 – 63 mm

Precizie:(3 + numărul de prelungitoare + L / 50) μm .**Livrare:**

Cap micrometric standard și prelungitoare.

Descriere tehnică

Număr de prelungitoare	5
Ø țevii	12,5 mm
Domeniu de măsurare	50 - 300 mm
Ø tamburului micrometric	15 mm

Citare	0,01 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S4
Tip produs	Micrometru de interior în 2 puncte

Servicii

Calibrare Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 50-300 mm	020480 50-300
Calibrare DAkkS Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 50-300 mm	020490 50-300