

Mitutoyo**Micrometru tampon, Domeniu de măsurare (cursă): 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Tijă călită complet și tambur micrometric cromat, antireflexie. **Tijă rotativă**, cu suprafață de contact din carbură și limitator de cuplu.

Aplicație:

Pentru montarea pe mașini, aparate, dispozitive, instalații de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.

Notă:

Mărimi speciale disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	18 mm
Lungimea tijei de prindere	15 mm
Ø tijei de prindere	10 mm
Lungimea totală	109 mm
Ø pivot	6,35 mm
Domeniu de măsurare (cursă)	0 - 25 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,002 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic

Calibrarea	B3
Tip produs	Micrometru tampon

Servicii

Calibrare Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022280 25
Calibrare DAkkS Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022290 50