

**Micrometru de interior cu cioc de măsurare, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Tijă călită, lepuită și rectificată complet. Ciocuri de măsurare rotunjite armate cu carbură. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Tambur micrometric cu linii de diviziune și cifre gravate clar cu marcaj negru de contrast. Micrometru cromat. Cu șurub de reglare și blocare.

Livrare:

Inclusiv inel de calibrare pentru ajustare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	14 μm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B4
Calibrarea	L7

Tip produs	Micrometru de interior cu cioc de măsurare
------------	---

Servicii

Calibrare Calibru-inel Ø maxim 100 mm	028400 100
Calibrare DAkkS Calibru-inel Ø maxim 200 mm	028470 200
Calibrare Micrometru de interior cu cioc de măsurare Domeniu de măsurare maxim 75 mm	022360 75

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75