

**Mahr****Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 424800 0-25   |
| GTIN               | 4059192004675 |
| Clasa articolului  | 43A           |

**Descriere****Execuție:**

Tijă de măsurare din oțel inoxidabil, călită și rectificată. Suprafețe de măsurare armate cu carbură. Vernier și părțile de citire cromate mat. Cu protecție izolatoare pentru m&acirc;ini. Forță de măsurare constantă. Tijă mobilă a șurubului micrometric, retractabilă. Recomandată &icirc;n special pentru piesele fabricate &icirc;n serie, de mare precizie.

**Precizie:**

**Ceas comparator de precizie DIN 863 – Micrometru 2 μm.**

**Livrare:**

Inclusiv ceas comparator de precizie Millimes Cod 434674 Ref 50/1.

**Descriere tehnică**

|   |           |
|---|-----------|
| Citire ceas comparator de precizie              | 0,001 mm  |
| Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie | ±0,05 mm  |
| Ø pivot   | 7,5 mm    |
| Citire micrometru                               | 0,01 mm   |
| Domeniu de măsurare                             | 0 - 25 mm |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ø tamburului micrometric     | 18 mm  |
| Standard                     | DIN 863                                      |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm                                      |
| Tehnică de măsurare          | analogic                                     |
| Ambalaj                      | Cutie stabilă                                |
| Calibrarea                   | B14  |
| Tip produs                   | Micrometru cu ceas<br>comparator de precizie |

### Servicii

|  |           |
|--|-----------|
| Calibrare DAkkSMicrometru de exterior cu ceas<br>comparator de precizie Domeniu de măsurare maxim 25<br>mm | 022410 25 |
| CalibrareMicrometru de exterior cu ceas comparator de<br>precizie Domeniu de măsurare maxim 25 mm          | 022400 25 |

### Accesorii

|  |             |
|--|-------------|
| Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare /<br>citire 50/1 µm | 434674 50/1 |
|--|-------------|