

Mahr**Calibru-potcoavă cu mâner Marameter S, Domeniu de măsurare: 150-200mm****Date comandă**

Numărul de comandă 424910 150-200

GTIN 4059192017859

Clasa articolului 43A

Descriere**Execuție:**

Etrier rezistent, rigid, cu mâner. Nicovală și tija palpatoare mobilă din oțel inoxidabil, călit.

Suprafețe de măsurare armate cu carbură și teșite în față pentru inserare ușoară. Pentru măsurarea marginilor de centrare proeminente înguste și ieșite din consolă pe lățimea etrierului. Reglare prin calele etalon. Opritor de centrare pentru reglarea la centrul piesei.

Precizie de măsurare ridicată. Greutatea dispozitivului se sprijină în timpul măsurătorii pe palpatorul fix și nu influențează rezultatul măsurătorii.

Forță de măsurare constantă datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preț) cu tijă de fixare de 8 mm. Se preferă indicatorul fin cod 434674.

Abaterile de toleranța ale piesei de prelucrat sunt afișate în cifre, pe ceasul comparator.

Etrierul proeminent lateral oferă protecție contra șocurilor la măsurare și la așezare.

Igeltext:

Tija reglabilă a șurubului micrometric.

Opritor de centrare reglabil.

Nicovală cu redirectionare pe ceasul comparator de precizie.

Aplicație:

Pentru măsurarea pieselor cilindrice de orice tip. Ca dispozitiv de măsurare rapidă direct pe mașina-unealtă și la controlul produsului finit.

Livrare:

Fără ceas comparator de precizie, **inclusiv** cutie de lemn.

Accesorii opționale:

Etaloane de reglare, cale plan-paralele, discuri de măsurare, ceasuri comparatoare de precizie
Cod 434674.

Notă:

Interval de măsurare de până la 500 mm disponibil la cerere.

Descriere tehnică

Paralelismul plan al suprafețelor de măsurare	3 μm
Ø suprafețe măsurare	22 mm
Forță de măsurare	15 N
Domeniu de măsurare	150 - 200 mm
Planeitatea suprafețelor de măsurare	0,5 μm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	L9
Tip produs	Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Servicii

CalibrareCalibru-potcoavă reglabil Tip RL	028730 RL
---	-----------