




## Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie fără palpatoare de măsurare, Domeniu de măsurare: 0-30mm



### Date comandă

Numărul de comandă	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Clasa articolului	43A

### Descriere

#### Execuție:

Palpator de măsurare și tija palpatoare mobilă cu găuri conice exacte pentru fixarea vârfulor de măsurare interschimbabile. Utilizabile universal, putând soluționa problemele de orice natură apărute la măsurare.

Etrier din oțel, rezistent, forjat cu termoizolație. Nicovală și tija mobilă din oțel călit inoxidabil. Nicovală montată pe un resort și retractabilă prin intermediul unui levier ce permite introducerea piesei. Tija mobilă cu palpator, reglabilă pe întreaga plajă de măsurare cu o cremalieră și cu rolă filetată. Reglare prin calele plan-paralele. Oprit de centrare ajustabil pentru reglarea la centrul piesei. **Forță de măsurare constantă** datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preț) cu tijă de fixare de 8 mm. De preferat ceasul comparator de precizie Cod 434674 Ref. 25/0,5 și Ref. 50/1 sau Cod 434670. **Abaterile de toleranța ale piesei sunt afișate în cifre, pe comparator.**

#### Livrare:

**Fără** ceas comparator de precizie, **inclusiv** cutie de lemn.

#### Accesorii opționale:

Etaloane de reglare, ceas comparator de precizie Cod 434670 și 434674. Stativ din fontă, suport pentru ceasul comparator de precizie pentru transmiterea directă a mișcării de măsurare, vârful de măsurare.

Calibrarea: M5

Cursa palpatorului de măsurare: 2 mm

Forță de măsurare: 7,5 N

## Descriere tehnică

Forță de măsurare	7,5 N
Domeniu de măsurare	0 - 30 mm
Cursa palpatorului de măsurare	2 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	L9
Tip produs	Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

## Servicii

Calibrare Calibru-potcoavă reglabil	018530
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Calibru-potcoavă reglabil Tip RL	028730 RL