

**Mahr****Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie, Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	424800 25-50
GTIN	4059192004682
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Tijă de măsurare din oțel inoxidabil, călită și rectificată. Suprafețe de măsurare armate cu carbură. Vernier și părțile de citire cromate mat. Cu protecție izolatoare pentru m&acirc;ini. Forță de măsurare constantă. Tijă mobilă a șurubului micrometric, retractabilă. Recomandată &icirc;n special pentru piesele fabricate &icirc;n serie, de mare precizie.

**Precizie:**

**Ceas comparator de precizie DIN 863 – Micrometru 2 μm.**

**Livrare:**

Inclusiv ceas comparator de precizie Millimes Cod 434674 Ref 50/1.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie	±0,05 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Citire ceas comparator de precizie	0,001 mm
Ø pivot	7,5 mm

Citire micrometru	0,01 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B14
Tip produs	Micrometru cu ceas comparator de precizie

## Servicii

Calibrare Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022400 100
Calibrare DAkkSMicrometru de exterior cu ceas comparator de precizie Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022410 100

## Accesorii

Ceas comparator de precizie $\pm$ Intervalul de măsurare / citire 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
--	-------------