



Micrometru tampon, Domeniu de măsurare (cursă): 0-6,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Tijă călită complet și tambur micrometric cromat, antireflexie. **Tijă rotativă**, fără suprafață de contact din carbură, fără limitator de cuplu, **model foarte scurt, formă sferică**.

Aplicație:

Pentru montarea pe mașini, aparate, dispozitive, instalații de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.

Descriere tehnică

Raza suprafeței de contact	2,5 mm
Ø pivot	3,5 mm
Domeniu de măsurare (cursă)	0 - 6,5 mm
Ø tijei de prindere	6 mm
Lungimea totală	37 mm
Lungimea tijei de prindere	6 mm
Ø tamburului micrometric	9 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,002 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analogic
Calibrarea	B3
Tip produs	Micrometru tampon

Servicii

Calibrare Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022280 25
Calibrare DAkkS Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022290 50