



Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc, Domeniu de măsurare: 0-25mm



Date comandă

Numărul de comandă	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Cu discuri de măsurare cu suprafață mare, călite. Etrier forjat și lăcuit.

Model cu ax rotativ.

Aplicație:

Pentru măsurarea pasului dinților drepecți și elicoidali la roțile dințate începând de la modulul 0,8.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø discului de măsurare	20 mm
Paralelismul suprafețelor de măsurare	5 μ m
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Ø pivot	8 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B1
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25