

**Mitutoyo****Micrometru de interior cu cioc de măsurare, Domeniu de măsurare: 5-30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Tijă călită, lepuită și rectificată complet. Ciocuri de măsurare rotunjite armate cu carbură. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Tambur micrometric cu linii de diviziune și cifre gravate clar cu marcaj negru de contrast. Micrometru cromat. Cu șurub de reglare și blocare.

**Accesorii opționale:**

Calibre-inel Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Ø tamburului micrometric	18 mm
Domeniu de măsurare	5 - 30 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	5 μm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B4
Tip produs	Micrometru de interior cu cioc de măsurare

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior cu cioc de măsurare  
Domeniu de măsurare maxim 50 mm

022360 50

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 3 mm	484030 3
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 5 mm	484030 5
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 17 mm

484030 17