

Garant**Menghină cu fixare centrică, Lățimea bacului A: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	360130 80
GTIN	4045197642387
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Menghină cu fixare centrică pentru utilizare flexibilă.

- **Siguranță maximă de funcționare datorită capsulării.**
- **Precizie de re poziționare ridicată 0,02 mm.**
- **Reglaj variabil la centru $\pm 0,02$ mm.**
- **Suprafețe funcționale călite.**
- **Mai stabil din oțel pentru scule, protecția suprafeței prin niturare de scurtă durată.**

Avantaj:

Utilizare multifuncțională.

- **Greutate mică, flexibilă.**

Aplicație:

Ideal pentru prelucrarea pe 5 laturi, perfect pentru fixarea pieselor brute.

Adaptat pentru:

Șină de strângere multiplă Cod 360080 și 360110.

Livrare:

Inclusiv biți de cheie tubulari Cod 642700 Ref. E12.

Accesorii opționale:

Variante de bacuri de prindere Cod 360135 – 360151.

Descriere tehnică

Lungime	110 mm
Greutate	2,5 kg
Cursă	22 mm
Moment	40 Nm
Înălțime	50,2 mm
Lățimea bacului A	80 mm
Forță de strângere până la maxim	17 kN
Lățime	80 mm
Recomandat pentru codul de culoare	ZC 80
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 80	360141 80
Tablă adaptoare / Tablă de centrare Tip T2	360132 T2
Bolțuri de pretensionare pentru menghina cu fixare centrică Tip 18M12/120	360131 18M12/120
Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 80	360142 80
Pereche de bacuri HM Pentru tip 80	360137 80
Bolțuri de pretensionare pentru menghina cu fixare centrică Tip 18M12/138	360131 18M12/138
Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 80	360140 80
Pereche de bacuri HM Pentru tip 80	360138 80
Tablă adaptoare / Tablă de centrare Tip T1	360132 T1
Pereche de bacuri din carbură Pentru tip 80	360135 80
Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 80	360143 80
Pereche de bacuri moi Pentru tip 80	360146 80
Pereche de bacuri din carbură Pentru tip 80	360136 80
Pereche de bacuri prismatice Pentru tip 80	360148 80

Pereche de bacuri moi Pentru tip 80	360145 80
Consolă pentru menghina cu fixare centrică Pentru tip 80	360152 80