

Mitutoyo**Micrometru de adâncime, Domeniu de măsurare: 0-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	425200 0-150
GTIN	4946368016399
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Pinii de măsurare cu lungimi variabile cu increment de 25 mm pot fi schimbați pentru obținerea diferitelor adâncimi de măsurare. Tija este călită și complet rectificată. Talpa micrometrului din oțel călit cu suprafață de măsurare lepuită, micrometru cromat mat. Tambur micrometric cu linii de diviziune și cifre gravate clar, cu marcaj negru de contrast. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare încorporat.

Livrare:

Pini de măsurare.

Descriere tehnică

Ø dornuri de măsurare	4 mm
Lungimea tălpii	100 mm
Număr de ace de măsurare	6
Ø tamburului micrometric	18 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm

Citare	0,01 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S15
Tip produs	Micrometru de adâncime

Servicii

CalibrareSet de micrometre de adâncime Domeniu de măsurare 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------