


Mahr**Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie cu ciocuri de măsurare,
Domeniu de măsurare: 0-40mm****Date comandă**

Numărul de comandă

424906 0-40

GTIN

4059192017743

Clasa articolului

43A

Descriere**Execuție:**

Cu ciocuri de măsurare proeminente, din carbură. Pentru diametrul pieselor cu praguri (umeri) înguste, centrul roților, distanțe între arbori, distanțe între caneluri și lungime peste dinți WK pentru determinarea grosimii dinților la roțile dințate cu dantură dreaptă și înclinată.

Etrier din oțel, rezistent, forjat cu termoizolație. Nicovală și tija palpatoare mobilă din oțel inoxidabil, călit. Nicovală montată pe un resort și retractabilă prin intermediul unui levier ce permite introducerea piesei. Tija palpatoare mobilă, reglabilă pe întreaga plajă de măsurare cu o cremalieră și cu rolă filetată. Reglare prin calele etalon. Opritor de centrare ajustabil pentru reglarea la centrul piesei. **Forță de măsurare constantă** datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preț) cu tijă de fixare de 8 mm. De preferat ceasul comparator de precizie cod 434674 măr. 25/0,5 și măr. 50/1. **Abaterile de toleranța ale piesei de prelucrat sunt afișate în cifre, pe ceasul comparator.**

Livrare:

Fără ceas comparator de precizie, **inclusiv** cutie de lemn.

Accesorii opționale:

Etaloane de reglare, ceas comparator de precizie Cod 434674. Stativ din fontă, suport pentru ceas comparator de precizie pentru transmiterea directă a mișcării de măsurare, vârfuri de măsurare.

Descriere tehnică

Paralelismul plan al suprafețelor de măsurare	2 μm
Domeniu de măsurare	0 - 40 mm
Cursa palpatorului de măsurare	2 mm
Forță de măsurare	7,5 N
Măsurare a lungimii peste dinți de la modul m	0,5
Suprafață de măsurare	12×12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	L9
Tip produs	Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Servicii

Calibrare Calibru-potcoavă reglabil Tip RL

028730 RL