



Micrometru tampon, Domeniu de măsurare (cursă): 0-13mm



Date comandă

Numărul de comandă	426250 0-13
GTIN	4045197204080
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Tijă călită complet și tambur micrometric cromat, antireflexie. **Tijă rotativă**, fără suprafață de măsurare din carbură, fără limitator de cuplu, **model scurt**.

Aplicație:

Pentru montarea pe mașini, aparate, dispozitive, instalații de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.

Descriere tehnică

Lungimea totală	58,5 mm
Domeniu de măsurare (cursă)	0 - 13 mm
Ø pivot	5 mm
Lungimea tijei de prindere	9,5 mm
Ø tamburului micrometric	13 mm
Ø tijei de prindere	9,5 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,002 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic

Calibrarea	B3
Tip produs	Micrometru tampon

Servicii

Calibrare Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022280 25
Calibrare DAkkS Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022290 50