

Garant**Menghină cu fixare centrică, Lățimea bacului A: 120mm****Date comandă**

Numărul de comandă	360130 120
GTIN	4045197680891
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Menghină cu fixare centrică pentru utilizare flexibilă.

- **Siguranță maximă de funcționare datorită capsulării.**
- **Precizie de re poziționare ridicată 0,02 mm.**
- **Reglaj variabil la centru $\pm 0,02$ mm.**
- **Suprafețe funcționale călite.**
- **Mai stabil din oțel pentru scule, protecția suprafeței prin nitrurare de scurtă durată.**

Avantaj:

Utilizare multifuncțională.

- **Greutate mică, flexibilă.**

Aplicație:

Ideal pentru prelucrarea pe 5 laturi, perfect pentru fixarea pieselor brute.

Adaptat pentru:

Șină de strângere multiplă Cod 360080 și 360110.

Livrare:

Inclusiv biți de cheie tubulari Cod 642700 Ref. E12.

Accesorii opționale:

Variante de bacuri de prindere Cod 360135 – 360151.

Descriere tehnică

Greutate	5,1 kg
Moment	60 Nm
Forță de strângere până la maxim	25,5 kN
Lățime	120 mm
Lungime	130 mm
Lățimea bacului A	120 mm
Cursă	25 mm
Înălțime	50,2 mm
Recomandat pentru codul de culoare	ZC120
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Tablă adaptoare / Tablă de centrare Tip T1	360132 T1
Pereche de bacuri din carbură Pentru tip 120	360136 120
Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 120	360140 120
Pereche de bacuri din carbură Pentru tip 120	360135 120
Consolă pentru menghina cu fixare centrică Pentru tip 120	360152 120
Pereche de bacuri prismatice Pentru tip 120	360148 120
Bolțuri de pretensionare pentru menghina cu fixare centrică Tip 18M12/120	360131 18M12/120
Pereche de bacuri HM Pentru tip 120	360138 120
Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 120	360143 120
Pereche de bacuri moi Pentru tip 120	360145 120
Pereche de bacuri de strângere Pentru tip 120	360141 120
Bolțuri de pretensionare pentru menghina cu fixare centrică Tip 18M12/138	360131 18M12/138
Tablă adaptoare / Tablă de centrare Tip T2	360132 T2