



Set de bază de scule de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 14/M12mm



Date comandă

Numărul de comandă	375410 14/M12
GTIN	4020772083892
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Toate elementele sunt din oțel îmbunătățit.
- Șuruburi pentru canale T călite, filet rulat.

Aplicație:

Recomandate pentru **execuția sculelor, asamblare și dispozitive de control.**

Conținut:

Bride de prindere: 2 buc. / 14×100 mm; 2 buc. / 14×160 mm

Suport pentru bride de prindere: 4 buc. / Ref. 2; 4 buc. Ref. 3

Șuruburi pentru canale T: 2 buc./M12×14×50 mm; 4 buc./M12×14×80 mm; 4 buc./M12×14×125 mm

Prezoane filetate: 2 buc. Ref. M12×100

Piulițe înalte: 6 buc. Ref. M12

Șaibe suport: 6 buc. Ref. M12

Piulițe lungi: 2 buc. Ref. M12

Descriere tehnică

Dimensiunea nominală a canalelor în T	14 mm
---------------------------------------	-------

Filet	M12
Tip	6532
Tip produs	Element de strângere