



## Set de bază de scule de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 16/M14mm



### Date comandă

Numărul de comandă	375410 16/M14
GTIN	4020772083915
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

- Toate elementele sunt din oțel îmbunătățit.
- Șuruburi pentru canale T călite, filet rulat.

#### Aplicație:

Recomandate pentru **execuția sculelor, asamblare și dispozitive de control.**

#### Conținut:

Bride de prindere: 2 buc. / 14×100 mm; 2 buc. / 14×160 mm

Suport pentru bride de prindere: 4 buc. / Ref. 2; 4 buc. / Ref. 3

Șuruburi pentru canale T: 2 buc./M14×16×63 mm; 4 buc./M14×16×100 mm; 4 buc./M14×16×160 mm

Prezoane filetate: 2 buc. Ref. M14×100 mm;

2 buc. Ref. M14×160 mm

Piulițe înalte: 6 buc. Ref. M14

Șaibe suport: 6 buc. Ref. M14

Piulițe lungi: 2 buc. Ref. M14

### Descriere tehnică

Filet	M14
-------	-----

Dimensiunea nominală a canalelor în T	16 mm
Tip	6532
Tip produs	Element de strângere