



## Set de bază de scule de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 18/M16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	375410 18/M16
GTIN	4020772083908
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

- Toate elementele sunt din oțel îmbunătățit.
- Șuruburi pentru canale T călite, filet rulat.

#### Aplicație:

Recomandate pentru **execuția sculelor, asamblare și dispozitive de control.**

#### Conținut:

Bride de prindere: 2 buc. / 18×125 mm; 2 buc. / 18×200  
Suport pentru bride de prindere: 4 buc. / Ref. 2; 4 buc. Ref. 3  
Șuruburi pentru canale T: 2 buc./M16×18×63 mm;  
4 buc./M16×18×80 mm;  
4 buc./M16×18×160 mm  
Prezoane filetate: 2 buc. Ref. M16×200 mm;  
4 buc. Ref. M16×125 mm  
Piulițe înalte: 6 buc. Ref. M16  
Șaibe suport: 6 buc. Ref. M16  
Piulițe lungi: 4 buc. Ref. M16

### Descriere tehnică

Filet	M16
Dimensiunea nominală a canalelor în T	18 mm
Tip	6532
Tip produs	Element de strângere