



Set de șuruburi de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 12/M12mm



Date comandă

Numărul de comandă	375400 12/M12
GTIN	4020772082994
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Toate piesele sunt îmbunătățite. Rezistență 8.8, respectiv 10.
Depozitate într-o cutie solidă din lemn cu capac rabatabil.

Livrare:

Șuruburi pentru canale T Cod 375300 DIN 787: 4 buc./80 mm; 4 buc./125 mm; 2 buc./50 mm
Prezoane filetate Cod 375380 DIN 6379: 4 buc./63 mm; 4 buc./100 mm; 4 buc./200 mm
Piulițe înalte Cod 375385 DIN 6330 B: 4 buc.
Piulițe lungi Cod 375395: 4 buc.
Șaibe suport Cod 375340 DIN 6340: 4 buc.
Șaibe sferice și șaibe conice Cod 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 buc.

Descriere tehnică

Dimensiunea nominală a canalelor în T	12 mm
Înălțime cutie din lemn	36 mm
Lungime cutie din lemn	278 mm
Filet	M12

Lățime cutie din lemn	234 mm
Tip	6520
Tip produs	Șurub de strângere