

**Set de burghie elicoidale HSS Cod 114360 în cutie, TiN, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	115245 1-10
GTIN	4045197024688
Clasa articolului	12B

**Descriere****Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.  
Grosime standard a miezului fără conicitate.  
Tăiș obținut prin ascuțire de precizie.

**Ascuțire:**

Precizie ridicată a concentricității și acuratețe ridicată a pasului elicei, burghiu pentru producția în serie.  
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm

**Descriere tehnică**

Increment	0,5 mm
Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Număr de burghie	19
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2

## Fișă de date

Strat de acoperire	TiN
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	56 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	37 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	31 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	12 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	6 m/min	S
GG(G)	recomandat	31 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

**Accesorii**

Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 4 mm	114360 4
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 4,5 mm	114360 4,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114360 2,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 3 mm	114360 3
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 2 mm	114360 2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 1 mm	114360 1
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 3,5 mm	114360 3,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 1,5 mm	114360 1,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 5,5 mm	114360 5,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 5 mm	114360 5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 6 mm	114360 6
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-10	115475 1-10