



Set de șuruburi de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 14/M12mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 375400 14/M12 |
| GTIN | 4020772083007 |
| Clasa articolului | 35A |

Descriere

Execuție:

Toate piesele sunt îmbunătățite. Rezistență 8.8, respectiv 10.
Depozitate într-o cutie solidă din lemn cu capac rabatabil.

Livrare:

Șuruburi pentru canale T Cod 375300 DIN 787: 4 buc./80 mm; 2 buc./50 mm
Prezoane filetate Cod 375380 DIN 6379: 4 buc./63 mm; 4 buc./100 mm; 4 buc./125 mm; 4 buc./200 mm
Piulițe Cod 375315 DIN 508: 4 buc.
Piulițe înalte Cod 375385 DIN 6330 B: 4 buc.
Piulițe lungi Cod 375395: 4 buc.
Șaibe suport Cod 375340 DIN 6340: 4 buc.
Șaibe sferice și șaibe conice Cod 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 buc.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|--------|
| Lungime cutie din lemn | 278 mm |
| Lățime cutie din lemn | 234 mm |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 14 mm |
| Filet | M12 |
| Înălțime cutie din lemn | 36 mm |
| Tip | 6520 |
| Tip produs | Șurub de strângere |