




Set de scule de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 10/ M10mm



Date comandă

Numărul de comandă	375405 10/M10
GTIN	4020772083588
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Compus din diverse elemente de prindere, care sunt necesare pentru fixarea rapidă, a dispozitivelor sau pieselor pe mese cu canale T. Toate piesele sunt din oțel îmbunătățit și pot fi comandate separat ulterior.

Livrare:

Chei combinate, pastă pentru șuruburi, cutii de lemn

Livrare:

Șuruburi pentru canale T Cod 375300 DIN 787: 4 buc./ 63 mm;

4 buc./ 100 mm;

2 buc./ 40 mm

Prezoane filetate Cod 375380 DIN 6379: 4 buc./ 80 mm

Bride de prindere Cod 372000 DIN 6314 Z: 4 buc./ 11x80

Piulițe înalte Cod 375385 DIN 6330 B: 6 buc.

Piulițe lungi Cod 375395: 4 buc.

Suporturi universale pentru clemele de prindere Cod 372200: 4 buc./ Ref. 1;

4 buc./ Ref. 2;

2 buc./ Ref. 3

Șaibă conică forma G Cod 375360 DIN 6319 G: 6 buc.

Elemente de prindere în adâncime Cod 375110: 4 buc./ Ref. 12

Suporturi cu arc pentru bridă de prindere Cod 370850: 4 buc./ Ref. 12

Perii pentru canale T Cod 375512

Descriere tehnică

Înălțime de strângere fixare cvadruplă	2 - 140 mm
Lățime cutie din lemn	270 mm
Înălțime de strângere fixare dublă	2 - 230 mm
Înălțime cutie din lemn	47 mm
Lungime cutie din lemn	355 mm
Filet	M10
Dimensiunea nominală a canalelor în T	10 mm
Tip	6530
Tip produs	Element de strângere