

ERWEMA**Echer multifuncțional, Lungimea brațului de oțel: 330mm****Date comandă**

Numărul de comandă	456900 330
GTIN	2050001746764
Clasa articolului	46R

Descriere**Execuție:**

Echer inovator, multifuncțional. Structură stabilă din metal, 330 mm bandă din oțel pentru arcuri, cu scală în mm gravată cu laser. Mecanism de reglare pentru 9 unghiuri (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) sau reglare continuă cu prindere în piulițe cu aripioare.

Aplicație:

Șablon de trasaj, raportor, colțar, echer cu talpă, echer de 45°, măsurarea lungimii.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	MW 330
Eroare de toleranță	± 0,05 mm
Lungimea brațului de oțel	330 mm
Fixare unghi	Prindere continuă în piulițe cu aripioare sau prin poziții unghiulare fixe
Poziții reglabile unghi	30 grad
Poziții reglabile unghi	45 grad
Poziții reglabile unghi	60 grad

Poziții reglabile unghi	75 grad
Poziții reglabile unghi	90 grad
Poziții reglabile unghi	105 grad
Poziții reglabile unghi	120 grad
Poziții reglabile unghi	145 grad
Tip produs	Placă de poziționare