



## Set de micrometre de interior XT, Domeniu de măsurare: 6-10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428550 6-10
GTIN	5051102212100
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior** în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Execuție „micro” cu rezoluție îmbunătățită de 2  $\mu$ m.

#### Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

#### Livrare:

Micrometre de interior Cod 428500, calibre inel cu certificat de etalonare UKAS.

#### Accesorii opționale:

Inele de calibrare Cod 484030, extensie Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

### Descriere tehnică

Ø inel calibrare	8 mm
Număr de inele de calibrare	1
Domeniu de măsurare	6 - 10 mm

Număr de micrometre	2
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 6-10 mm	020550 6-10
--	-------------

### Accesorii

Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 8-10 mm	428500 8-10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 8-10 mm	428605 8-10
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 1/63	428510 1/63
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 6-8 mm	428605 6-8
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 6-8 mm	428500 6-8
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 6-8 mm	428745 6-8
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 6-8 mm	428746 6-8
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 8-10 mm	428745 8-10
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 8-10 mm	428746 8-10