



Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 10-12,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	428500 10-12,5
GTIN	5051102212179
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Execuție „micro” cu rezoluție îmbunătățită de 2 μm.

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descriere tehnică

Adâncime standard de măsurare	58 mm
Domeniu de măsurare	10 - 12,5 mm
Dimensiune a	1,9 mm

Adâncime de măsurare cu prelungitor	134 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,002 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 2/76	428510 2/76
Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare 10-12,5 mm	428746 10-12,5