



## Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 100-125mm



### Date comandă

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 427800 100-125 |
| GTIN               | 2050001053640  |
| Clasa articolului  | 43A            |

### Descriere

#### Execuție:

**Construcție ușoară, în tub rezistent la îndoire.** Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. **Suprafețe de măsurare călite și rectificate semisferic.** Vernier și părțile de citire cromate mat. De la intervalul de măsurare 100 – 125 mm cu izolație termică și levier de blocare.

#### Livrare:

Micrometru în cutie-toc.

### Descriere tehnică

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Ø tamburului micrometric     | 20 mm                              |
| Domeniu de măsurare          | 100 - 125 mm                       |
| Ø pivot                      | 8 mm                               |
| Citire                       | 0,01 mm                            |
| Eroare de toleranță          | 6 µm                               |
| Standard                     | DIN 863                            |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm                            |
| Tehnică de măsurare          | analog                             |
| Calibrarea                   | B10                                |
| Tip produs                   | Micrometru de interior în 2 puncte |

### Servicii

Calibrare Micrometru de interior Domeniu de măsurare  
maxim 200 mm

022440 200

Calibrare DAkkS Micrometru de interior Domeniu de  
măsurare maxim 200 mm

022450 200