



Set de micrometre de interior XT, Domeniu de măsurare: 10-20mm



Date comandă

Numărul de comandă	428550 10-20
GTIN	5051102212131
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Execuție „micro” cu rezoluție îmbunătățită de 2 μ m.

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428500, calibre inel cu certificat de etalonare UKAS.

Accesorii opționale:

Inele de calibrare Cod 484030, extensie Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descriere tehnică

Număr de inele de calibrare	2
Domeniu de măsurare	10 - 20 mm
Ø inel calibrare	12,5 / 20 mm

Număr de micrometre	3
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

Accesorii

Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 10-12,5 mm	428500 10-12,5
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 16-20 mm	428500 16-20
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 12,5-16 mm	428500 12,5-16
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 3/100	428510 3/100
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 2/76	428510 2/76
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 16-20 mm	428605 16-20
	428745 10-12,5

Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare
10-12,5 mm

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare
10-12,5 mm

428746 10-12,5

Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare
12,5-16 mm

428745 12,5-16

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare
12,5-16 mm

428746 12,5-16

Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare
16-20 mm

428745 16-20

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare
16-20 mm

428746 16-20