



## Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 12,5-16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428500 12,5-16
GTIN	5051102212209
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior** în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 – 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.

Execuție „micro” cu rezoluție îmbunătățită de 2 μm.

#### Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

#### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	12,5 - 16 mm
---------------------	--------------

Adâncime de măsurare cu prelungitor	162 mm
Adâncime standard de măsurare	62 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,002 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 3/100	428510 3/100
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 12,5-16 mm	428745 12,5-16
	428746 12,5-16

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare  
12,5-16 mm

---