


CNMG 120404, Categorie: PV720

Date comandă

Numărul de comandă	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 520 m/min
Aplicația principală	P
Categorie	PV720
Sfărâmător de așchii	PQ
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tăisuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire