


**CNMG 120408, Categorie: PV720**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250104 PV720
GTIN	4960664723577
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	PQ
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 520 m/min
Categorie	PV720
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire