

**DNMG 150608, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150608 PV720 Categorie: PV720
Sfărâmător de așchii: PG
Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm
Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 110 - 490 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PV720
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	PG
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 490 m/min

Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire