

**TNMG 160408, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	PG
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 490 m/min
Categorie	PV720
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire