

**WN.G 080404, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	PV720
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	1 - 3,8 mm
Viteză de aşchiere v _c Aplicație principală	110 - 490 m/min
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de aşchii	PG
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăişuri	6

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire